



nexura

MARKEDETS ENESTE GULVMODEL MED UNIK RADIATORFUNKTION



Indedel kombinerbar med forskellige udedele alt efter vejrforhold.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Unik radiatorfunktion i indedelen. Et frontpanel af stål udstråler ekstra komfortvarme på kolde dage.



Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Udedelen er optimeret til drift ned til -25°C



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Indedelen kan indbygges smukt i væggen.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.



24/7/365 styring

via online app (inkl.)



Nexura - X / FVXG + RXLG ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,0/4,5/6,5	1,1/5,6/7,0
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse	A++		
		Pdesign ⁽²⁾	kW	2,50	3,50
		SEER		6,99	6,59
		Årligt energiforbrug kWh		131	186
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse	A+		
		Pdesign ⁽³⁾	kW	3,00	3,40
		SCOP		4,25	4,01
		Årligt energiforbrug kWh		989	1.187
Indendørsenhed (FVXG)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	600x950x215		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	52/53	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dB(A)	38/26/23		39/27/24
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift/Strålevarme dB(A)	39/26/22/19		40/27/23/19
Udendørsenhed (RXLG)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	550x858x330		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	61/61	
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	48/49	
Kølemiddel	Type		R-410A		
	Påfyldning		kg	1,0	

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti + 10 års kompressorgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N.V. - Version 2 - FVXG-052020. Der tages forbehold for fejl og mangler.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimal-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK