

origo

HØJ KOMFORT &
FREMTIDSSIKRET
TEKNOLOGI



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Lodret autosvingfunktion i indedelen sikrer en ensartet temperaturfordeling i rummet.



Kraftfuld funktion sikrer hurtig opvarmning/nedkøling, når rumtemperaturen bliver for høj/lav.



Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Et titanium fotokatalytisk filter nedbryder dårlig lugt for at sikre ren luft i rummet.



Mulighed for multikombination, hvor 5 inddele tilsluttes kun 1 udedel. Indedelene kan styres individuelt, når alle kører samme funktion, opvarmning eller køling.

DOBBELT
LUFTUDBLÆSNING
SIKRER HØJ
RUMKOMFORT



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Indedelen kan indbygges smukt i væggen.



Econo-funktion (sparefunktion) reducerer strømforbruget til fordel for andre apparater, som er mere strømkrævende.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.

R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.



24/7/365
styring
via online app (inkl.)



Origo - R32 / FVXM + RXM ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35
Kølekapacitet		(min./nom./maks.) kW		1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8
Varmekapacitet		(min./nom./maks.) kW		1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse	A++		
		Pdesign ⁽²⁾ kW	2,50	3,50	
		SEER	7,20	6,43	
		Årligt energiforbrug kWh	120	190	
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse	A+		
		Pdesign ⁽³⁾ kW	2,40	2,90	
		SCOP	4,56	4,00	
		Årligt energiforbrug kWh	737	1.015	
Indendørsenhed (FVXM)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	600x700x210		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	52/52	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dB(A)	38/26/23	39/27/24	
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift dB(A)	38/26/23	39/27/24	
Udendørsenhed (RXM)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	550x765x285		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	58/59	61/61
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	46/47	49/49
Kølemiddel	Type		R32		
	Påfyldning	kg	0,76		

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N. V. - Version 2 - FVXM-052020. Der tages forbehold for fejl og mangler.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimal-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK