



perfera

FREMTIDSSIKRET OG
EFFEKTIV TEKNOLOGI
I MODERNE DESIGN



Lydsvag drift ned til 20 dBA.
En af markedets mest lydsvage
varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning
og køling i en enhed.



3D-luftstrøm kombinerer lodret og
vandret autosving for at cirkulere luft
helt ud i hjørnene af selv store rum.



Luftfugtigheden indendørs kan
reduceres uden påvirkning af
rumtemperaturen.



Bevægelsessensor i 2 retninger. En sensor styrer luftstrømme
væk fra personer og skifter automatisk til energibesparende
funktion, når ingen personer registreres i rummet.



I komfortfunktion skifter inddelen automatisk vinklen på
luftudledningslamellen afhængig af funktion. I køldrif
blæser den opad for at undgå træk, i varmedrift blæser den
nedad for at undgå kolde fødder.



Ugentlig timer kan indstilles til at
starte når som helst på daglig eller
ugentlig basis.



Energibesparende i standbydrift.
Strømforbruget reduceres med ca.
80% i standbyfunktion.



Flash streamer teknologi renser luften for
allergener og lugte. Kan ikke anvendes til
medicinske formål.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør
uddelen vejrbestandig og modstands-
dygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i uddelen er
pulverlakerede og varmegalvaniserede og
rustner ikke.



Uddelen er udstyret med en særlig
Daikin patenteret svingkompressor
for stabil drift og lang levetid.

R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMID-
DEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere
energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til
68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.



24/7/365
styring
via online app (inkl.)



Perfera - R32 / FTXM + RXM ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35
Kølekapacitet		(min./nom./maks.) kW		1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0
Varmekapacitet		(min./n om./maks.) kW		1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽²⁾ kW		2,50	3,40
		SEER		8,65	
		Årligt energiforbrug kWh		103	138
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽³⁾ kW		2,40	2,50
		SCOP		5,10	
		Årligt energiforbrug kWh		659	687
Indendørsenhed (FTXM)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		294x811x272	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dB(A)		57/54	58/54
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dB(A)		41/25/19	45/29/19
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift dB(A)		39/27/20	39/28/20
Udendørsenhed (RXM)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		550x765x285	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dB(A)		58/59	61/61
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning	dB(A)		46/47	49/49
Kølemiddel	Type			R-32	
	Påfyldning	kg		0,76	

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N. V. - Version 2 - FTXM-052020 . Der tages forbehold for fejl og mangler.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklima-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK