



perfera XR

FREMTIDSSIKRET
INDEKLIMALØSNING
- PERFEKT TIL DET
NORDISKE KLIMA



Brændeovnsfunktion blæser og fordeler varmen fra en brændeovn/pejs rundt i boligen, når settemperaturen er nået.



Flash streamer teknologi renser luften for allergener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.




Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



OPTIMERET TIL DRIFT VED
UDETEMPERATURER NED TIL
-25°C PÅ DET MILJØVENLIGE,
FREMTIDSSIKREDE
KØLEMIDDEL R32




R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.



24/7/365
styring

via online app (tilkøb)



Perfera XR - R32 / FTXTM + RXTM ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	30	40
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A++	
		Pdesign ⁽²⁾	kW	3,0	4,0
		SEER		7,6	7,7
		Årligt energiforbrug kWh		138	182
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽³⁾	kW	3,0	3,8
		SCOP		5,12	5,3
		Årligt energiforbrug kWh		821	1004
Indendørsenhed (FTXTM)			Model	30	40
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		294x811x272	300x1040x295
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBa	60/61	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dBA		45/25/21	46/24/20
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift dBA		45/22/19	46/22/19
Udendørsenhed (RXTM)			Model	30	40
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		551x763x312	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBa	61/61	
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dBa	48/49	
Kølemiddel	Type		R-32		
	Påfyldning		kg	1,1	

(1) Der ydes garanti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N. V. - Version 2 - FTXTM-052020. Der tages forbehold for fejl og mangler.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimatekniker, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK