



stylish XR

VINTERSTÆRK,
INNOVATIV
& SMUK
VARMEPUMPE



Flash streamer teknologi renser luften for allergener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Brændeovnsfunktion blæser og fordeler varmen fra en brændeovn/pejs rundt i boligen, når settemperaturen er nået.





Coanda-effekten optimerer luftstrømmen. Med specielt designede flapper skabes en bedre temperaturfordeling i hele rummet.



Den intelligente termiske sensor bestemmer rummets aktuelle temperatur, hvorefter den skifter til et luftstrømsmønster, der sender varm/kold luft til nødvendige områder.

Stylish anvender **Coanda-effekten**, hvor specialdesignede flapper skaber to forskellige luftstrømsmønstre alt efter om enheden kører opvarmning eller køling. Du opnår herved en mere stabil og komfortabel rumtemperatur og undgår træk.



Indedelen fås i mat hvid

VARMEPUMPEN ER
OPTIMERET TIL DRIFT
VED UDETEMPERATURER
NED TIL -25°C PÅ DET
MILJØVENLIGE,
FREMTIDSSIKREDE
KØLEMIDDEL R32



3D-luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere luft helt ud i hjørnerne af selv store rum.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



24/7/365
styring
via online app (inkl.)



Stylish XR - R32 / FTXTA + RXTA⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	30
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,7/3,0/4,5
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,8/3,2/6,9
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A++
		Pdesign ⁽²⁾	kW	3,00
		SEER		7,63
		Årligt energiforbrug	kWh	138
	Opvarmning (gennemsnitsklima)	Energiklasse		A+++
		Pdesign ⁽³⁾	kW	2,60
		SCOP		5,10
		Årligt energiforbrug	kWh	714
Indendørsenhed (FTXTA)			Model	30
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	295x798x189	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA	60/60
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dBA	43/25/20
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dBA	41/24/19
Udendørsenhed (RXTA)			Model	30
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	551x763x312	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA	61/61
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dBA	48/49
Kølemiddel	Type		R-32	
	Påfyldning		kg	1,10

(1) Der ydes garanti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimalspecialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK