


LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER

2020

EKSKLUSIVE VARMEPUMPER
TIL KVALITETSBEVIDSTE KUNDER

Energimærker
& SCOP op til



TOPKVALITET



LANG
LEVETID



STORE
BESPARELSER

stylish

INNOVATION OG
KREATIVITET
FORENET



Flash streamer teknologi renser luften for allergener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lyd-svage varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.





Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Coanda-effekten optimerer luftstrømmen. Med specielt designede flapper skabes en bedre temperaturfordeling i hele rummet.



Den intelligente termiske sensor bestemmer rummets aktuelle temperatur, hvorefter den skifter til et luftstrømsmønster, der sender varm/kold luft til nødvendige områder.



3D-luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere luft helt ud i hjørnerne af selv store rum.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.





Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.

Stylish anvender **Coanda-effekten**, hvor specialdesignede flapper skaber to forskellige luftstrømsmønstre alt efter om enheden kører opvarmning eller køling. Du opnår derved en mere stabil og komfortabel rumtemperatur og undgår træk.



24/7/365
styring
via online app (inkl.)



Stylish - R32 / FTXA + RXA⁽¹⁾


Effektivitetsdata			Model	25	35	
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++		
		Pdesign ⁽²⁾	kW	2,50	3,40	
		SEER		8,74	8,73	
		Årligt energiforbrug	kWh	101	137	
	Opvarmning (gennemsnitsklima)	Energiklasse		A+++		
		Pdesign ⁽³⁾	kW	2,45	2,50	
		SCOP		5,15		
		Årligt energiforbrug	kWh	666	680	
Indendørsenhed (FTXA)			Model	25	35	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm			295x798x189	
Lydeffektniveau	Køling	dBA			57	60
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dBA			40/25/19	41/25/19
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift dBA			40/25/19	41/25/19
Udendørsenhed (RXA)			Model	25	35	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm			550x765x285	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA	59/59	61/61	
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dBA	46/47	49/49	
Kølemiddel	Type		R-32			
	Påfyldning		kg	0,76		

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20°C rumtemp.

Daikin er design i særklasse

Daikin varmepumper til Europa udvikles og produceres på Daikins europæiske fabrikker.

Daikin varmepumper er design i særklasse, som er tilpasset din boligstil. I vores brede sortiment finder du adskillige designvindere.





perfera

FREMTIDSSIKRET OG EFFEKTIV TEKNOLOGI I MODERNE DESIGN



Lydsvag drift ned til 20 dBA.
En af markedets mest lydsvage
varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning
og køling i en enhed.



3D-luftstrøm kombinerer lodret og
vandret autosving for at cirkulere luft
helt ud i hjørnene af selv store rum.



Luftfugtigheden indendørs kan
reduceres uden påvirkning af
rumtemperaturen.



Bevægelsessensor i 2 retninger. En sensor styrer luftstrømme
væk fra personer og skifter automatisk til energibesparende
funktion, når ingen personer registreres i rummet.



I komfortfunktion skifter inddelen automatisk vinklen på
luftudledningslamellen afhængig af funktion. I køldrif
blæser den opad for at undgå træk, i varmedrift blæser den
nedad for at undgå kolde fødder.



Ugentlig timer kan indstilles til at
starte når som helst på daglig eller
ugentlig basis.



Energibesparende i standbydrift.
Strømforbruget reduceres med ca.
80% i standbyfunktion.



Flash streamer teknologi renser
luften for allergener og lugte. Kan
ikke anvendes til medicinske formål.




Blue fin behandling af varmeveksleren gør
uddelen vejrbestandig og modstands-
dygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i uddelen er
pulverlakerede og varmegalvaniserede og
rustner ikke.



Uddelen er udstyret med en særlig
Daikin patenteret svingkompressor
for stabil drift og lang levetid.



Perfera er til dig,
der søger en
standardmodel
i god kvalitet og
med høj komfort.



24/7/365 styring

via online app (inkl.)




Perfera - R32 / FTXM + RXM ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35
Kølekapacitet		(min./nom./maks.) kW		1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0
Varmekapacitet		(min./n om./maks.) kW		1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽²⁾ kW		2,50	3,40
		SEER		8,65	
		Årligt energiforbrug kWh		103	138
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽³⁾ kW		2,40	2,50
		SCOP		5,10	
		Årligt energiforbrug kWh		659	687
Indendørsenhed (FTXM)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		294x811x272	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dB(A)		57/54	58/54
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dB(A)		41/25/19	45/29/19
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift dB(A)		39/27/20	39/28/20
Udendørsenhed (RXM)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		550x765x285	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dB(A)		58/59	61/61
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning	dB(A)		46/47	49/49
Kølemiddel	Type			R-32	
	Påfyldning	kg		0,76	

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20°C rumtemp.

multisplit

ÉT ELLER FLERE RUM?
VALGET ER DIT!
MAKSIMAL FLEKSIBILITET
MED ÉN UDEDEL



Daikin Multisplit er din fleksible, skalerbare udendørsenhed, der uafhængigt af tid kan udvides med op til 5 indendørsenheder, når behovet opstår. Der er fuld fleksibilitet i sammensætningen af indendørsenhederne, som kan installeres i forskellige rum og styres individuelt i henholdsvis varme eller køl.



emura

UOVERTRUFFEN
TEKNOLOGI OG
PRISVINDENDE DESIGN



3-D 3D-luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere luft helt ud i hjørnene af selv store rum.

Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.

Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.

AFFUGT Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.

Bevægelsessensor i to retninger. En sensor styrer luftstrømme væk fra personer og skifter automatisk til energibesparende funktion, når ingen personer registreres i rummet.

I komfortfunktion skifter inddelen automatisk vinklen på luftudledningslamellen afhængig af funktion. I køldrif blæser den opad for at undgå træk, i varmedrift blæser den nedad for at undgå kolde fødder.

24/7 Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.

Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.

Econo-funktion (sparefunktion) reducerer strømforbruget til fordel for andre apparater, som er mere strømkrævende.

BLUE FIN Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.

Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.

Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.



Emura inddelen har vundet flere priser for sit smukke, formskønne design.



24/7/365
styring

via online app (inkl.)



Emura - R32 / FTXJ + RXJ ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35
Kølekapacitet		(min./nom./maks.) kW		0,9/2,4/3,3	0,9/3,5/4,1
Varmekapacitet		(min./nom./maks.) kW		0,9/3,2/4,7	0,9/4,0/5,1
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++	A++
		Pdesign ⁽²⁾ kW		2,40	3,50
		SEER		8,64	7,19
		Årligt energiforbrug kWh		97	170
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse		A++	
		Pdesign ⁽³⁾ kW		2,70	3,00
		SCOP		4,60	
		Årligt energiforbrug kWh		821	913
Indendørsenhed (FTXJ)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		303x998x212	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dB(A)		54/56	59/59
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dB(A)		38/25/19	45/26/20
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift dB(A)		41/28/19	45/29/20
Udendørsenhed (RXJ)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		550x765x285	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dB(A)		59/59	61/61
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning	dB(A)		46/47	49/49
Kølemiddel	Type			R-32	
	Påfyldning	kg		0,76	

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20°C rumtemp.

24/7/365 STYRING VIA ONLINE APP


Overvåg og styr dit varmesystem eller klimaanlæg uanset tid og sted med Daikins online styring. Tilslut op til 50 split klimaanlæg.

online
styring



Styr

Styr driftstilstand, temperatur, luftrensning, ventilatorhastighed og -retning.



Programmer

Planlæg temperatur-program, driftstilstand og blæserhastighed (op til 6 handlinger pr. dag i 7 dage). Efterspørgsels- og effektstyring (kun split).



Overvåg

Overvåg energiforbruget, og indstil ferieprogrammet.



Identificer

Identificer enhederne i de forskellige rum i din bolig.

origo

HØJ KOMFORT & FREMTIDSSIKRET TEKNOLOGI



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Lodret autosvingfunktion i inddelen sikrer en ensartet temperaturfordeling i rummet.



Kraftfuld funktion sikrer hurtig opvarmning/nedkøling, når rumtemperaturen bliver for høj/lav.



Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Et titanium fotokatalytisk filter nedbryder dårlig lugt for at sikre ren luft i rummet.



Mulighed for multikombination, hvor 5 inddele tilsluttes kun 1 udedel. Inddelene kan styres individuelt, når alle kører samme funktion, opvarmning eller køling.



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Inddelen kan indbygges smukt i væggen.



Econo-funktion (sparefunktion) reducerer strømforbruget til fordel for andre apparater, som er mere strømkrævende.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.

DOBBELT
LUFTUDBLÆSNING
SIKRER HØJ
RUMKOMFORT



24/7/365
styring
via online app (inkl.)



Origo - R32 / FVXM + RXM ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35
Kølekapacitet		(min./nom./maks.) kW		1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8
Varmekapacitet		(min./nom./maks.) kW		1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse	A++		
		Pdesign ⁽²⁾ kW	2,50	3,50	
		SEER	7,20	6,43	
		Årligt energiforbrug kWh	120	190	
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse	A+		
		Pdesign ⁽³⁾ kW	2,40	2,90	
		SCOP	4,56	4,00	
		Årligt energiforbrug kWh	737	1.015	
Indendørsenhed (FVXM)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	600x700x210		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	52/52	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dB(A)	38/26/23	39/27/24	
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift dB(A)	38/26/23	39/27/24	
Udendørsenhed (RXM)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	550x765x285		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	58/59	61/61
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	46/47	49/49
Kølemiddel	Type		R32		
	Påfyldning	kg	0,76		

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN.

R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.





nexura

MARKEDETS ENESTE GULVMODEL MED UNIK RADIATORFUNKTION



Indedel kombinerbar med forskellige udedele alt efter vejrforhold.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Unik radiatorfunktion i indedelen. Et frontpanel af stål udstråler ekstra komfortvarme på kolde dage.



Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Udedelen er optimeret til drift ned til -25°C



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Indedelen kan indbygges smukt i væggen.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.



24/7/365 styring

via online app (inkl.)



Nexura - X / FVXG + RXLG ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,0/4,5/6,5	1,1/5,6/7,0
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse	A++		
		Pdesign ⁽²⁾	kW	2,50	3,50
		SEER		6,99	6,59
		Årligt energiforbrug kWh		131	186
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse	A+		
		Pdesign ⁽³⁾	kW	3,00	3,40
		SCOP		4,25	4,01
		Årligt energiforbrug kWh		989	1.187
Indendørsenhed (FVXG)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	600x950x215		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	52/53	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dB(A)	38/26/23		39/27/24
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift/Strålevarme dB(A)	39/26/22/19		40/27/23/19
Udendørsenhed (RXLG)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	550x858x330		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	61/61	
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	48/49	
Kølemiddel	Type		R-410A		
	Påfyldning		kg	1,0	

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti + 10 års kompressorgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.



MØD DAIKIN UDEDELEN - DIN DISKRETE VARMELEVERANDØR

Daikin udedelen hører til blandt markedets mest lydsvage og mindste modeller og kan derfor diskret gemmes af vejen.

Udedelen er udstyret med en speciel Daikin patenteret svingkompressor, som sikrer dig en stabil drift og lang levetid.

Da udedelens varmeveksler har fået en særlig Blue fin-behandling er udedelene vejrbestandige og meget modstandsdygtige overfor vores hårde nordiske klima. Samtlige skruer og kabinettet er desuden pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke. Daikin udedelene kan derfor med fordel anvendes i kystnære områder med saltvand i luften.

FAMILIEN VOKSER

- FÅS NU BÅDE SOM **LUFT-TIL-VAND & JORDVARMEPUMPE**. PERFERKT TIL NYBYGGERI & RENOVERINGSPROJEKTER. SAMME ENESTÅENDE TEKNOLOGI, KVALITET & LÆKRE DESIGN.

Daikin altherma 3

indedelen fås bl.a. i en kompakt alt-i-en enhed med integreret varmtvandsbeholder. Varmepumpen kører på den revolutionerende Daikin Blueevolution R32-teknologi og er en af markedets mest energieffektive af sin art.



Daikin altherma HPC
Den diskrete varmepumpe-konvektor opvarmer hurtigt og effektivt din bolig. (Tilkøb).

SE OGSÅ
DEN SPRITNYE
HØJTEMPERATUR
LUFT-TIL-VAND
VARMEPUMPE
ALThERMA 3H HT
PÅ DAIKIN.DK



**DAIKIN
Madoka**
Den intuitive og smukke styring giver dig bl.a. adgang til enkel styring af rumtemperaturen i dit hjem. (Tilkøb).

SUPPLER DIN

DAIKIN ALThERMA 3
MED HELE ELLER DELE AF
**DAIKIN ALThERMA TILBEHØRS-
PAKKEN** OG SKAB EKSTRA
KOMFORT I DIT HJEM.



Daikin altherma
Lyddæmpnings-
beklædning
reducerer støjudsendelsen
fra din Altherma udedel med
hele 3 dBA, hvilket svarer til
mere end en halvering af
lydniveauet. (Tilkøb).

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklima-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK